



SK 3303.510 - TopTherm Blue e faliklíma 0,3 - 4 kW

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.



Jellemzők

| | |
|--|---|
| Cikkszám | SK 3303.510 |
| Kivitel | fali kivitel |
| Termékleírás | Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. |
| Előnyei | Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül |
| Anyag | Acéllemez |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag |
| A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény | Hűtőtelteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,6 kW Hűtőtelteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,35 kW |
| Névleges üzemi feszültség | 115 V, 1~, 60 Hz |
| Névleges áram max. | 60 Hz esetén: 5,7 A |
| Indulási áram (max.) | 60 Hz esetén: 11,5 A |

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos) | Külső kör: 345 m ³ /h Belső kör: 280 m ³ /h |
| Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36 |
| Kivitel | fali kivitel |
| Méret | Szélesség: 280 mm Magasság: 550 mm Mélység: 210 mm |
| IP védettség EN 60 529 szerint | Külső kör IP 34 Belső kör IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Hűtőközeg | Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 0,19 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,12 t |
| Hőmérséklet szabályzás | e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C) |
| Üzemi hőmérséklettartomány | 10 °C...55 °C |
| Operating temperature max @60 Hz | 54 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -40 °C...70 °C |
| Beállítható tartomány | 20 °C...54 °C |
| Névleges teljesítmény Pel | Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,5 kW |
| Megengedett üzemi nyomás (p. max.) | 28 bar |
| Előtét biztosító | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 16,15 kg |
| Bruttó tömeg | 18,6 kg |
| Vámtarifaszám | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |

Jellemzők

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Termékleírás | SK TOP THERM FALI KLÍMA,500 W,115 V |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelőségi nyilatkozat UK |
