

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.514

TopTherm Blue e fali klíma, NEMA 4X

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.514 - TopTherm Blue e fali klíma, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2 500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály NEMA 4X.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3303.514
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	Energiahatékony Blue e fali klímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály NEMA 4X.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Szín	RAL 7001
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag

Jellemzők

A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőtelijsítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,6 kW Hűtőtelijsítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,35 kW
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 60 Hz
Névleges áram max.	60 Hz esetén: 5,7 A
Indulási áram (max.)	60 Hz esetén: 11,5 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 345 m ³ /h Belső kör: 280 m ³ /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtelijsítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 285 mm Magasság: 620 mm Mélység: 298 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 0,19 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,12 t
Hőmérséklet szabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány	20 °C...54 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	28 bar
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A

Jellemzők

Megjegyzés a cikkszámhoz	beépített kondenzvíz-elpárolgatás nélkül
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	26,75 kg
Bruttó tömeg	38,5 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	SK RTT Blue e fali klíma NEMA 4 X, 500 W komfortvezérlő, 115 V, 60 Hz

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	FCC Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelőségi nyilatkozat UK