

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.600

## TopTherm Blue e fali klíma

Állapot: 2026.06.20. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.600 - TopTherm Blue e fali klíma 0,3 - 4 kW

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3303.600
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szín	RAL 9007
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőtelteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 0,52 kW Hűtőtelteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,6 kW Hűtőtelteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,28 kW Hűtőtelteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,34 kW
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint

# Jellemzők

Névleges áram max.	50 Hz esetén: 2,6 A 60 Hz esetén: 2,6 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 5,1 A 60 Hz esetén: 6,4 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 315 m <sup>3</sup> /h Belső kör: 265 m <sup>3</sup> /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33 Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 280 mm Magasság: 550 mm Mélység: 210 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 0,17 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO <sub>2</sub> -nak megfelelő (CO <sub>2</sub> e): 0,11 t
Hőmérséklet szabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány	20 °C...50 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	28 bar
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A

## Jellemzők

---

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	18 kg
Bruttó tömeg	19 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	SK Blue e fali klíma, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, nemesacél, SzéxMaxMé: 280 x 550 x 210 mm

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation