

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3304.508

# TopTherm Blue e fali klíma, UL Type 3R/4

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3304.508 - TopTherm Blue e fali klíma, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással, (1000 W-tól), UL Type 3R/4, 12 védettséggel.



## Jellemzők

|              |  |
|--------------|--|
| Cikkszám     | SK 3304.508  |
| Kivitel      | fali kivitel   |
| Termékleírás | Energiahatékony Blue e fali klímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály UL Type 3R/4, 12.                              |
| Előnyei      | Kültéri elhelyezésre alkalmas<br>Blue e technológia<br>Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül |
| Anyag        | Acéllemez  |
| Szín         | RAL 7035   |

# Jellemzők

|   |  |
|---|--|
| Egységcsomag  | Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal<br>Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)<br>Fűrésablom<br>Rögzítési segédanyag<br>Integrált elektromos kondenzátum párologtató |
| A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény    | Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,1 kW<br>Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,25 kW<br>Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,91 kW<br>Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,9 kW                   |
| Névleges üzemi feszültség                             | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Névleges áram max.                                    | 50 Hz esetén: 4,1 A<br>60 Hz esetén: 5,1 A   |
| Indulási áram (max.)                                  | 50 Hz esetén: 12 A<br>60 Hz esetén: 14 A   |
| Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)          | Külső kör: 805 m <sup>3</sup> /h<br>Belső kör: 600 m <sup>3</sup> /h   |
| Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67<br>Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52   |
| Kivitel   | fali kivitel   |
| Méret   | Szélesség: 405 mm<br>Magasság: 1.020 mm<br>Mélyiség: 358 mm  |
| IP védetség EN 60 529 szerint                         | Külső kör IP 34<br>Belső kör IP 56   |
| Protection category NEMA                              | UL Type 3R<br>UL Type 4<br>UL Type 12  |
| Hűtőközeg   | Hűtőközeg: R-513A<br>Mennyiség: 0,325 kg<br>Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631<br>CO <sub>2</sub> -nak megfelelő (CO <sub>2</sub> e): 0,21 t  |
| Hőmérsékletszabályzás                                 | e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)   |
| Üzemi hőmérséklettartomány                            | -20 °C...50 °C   |

## Jellemzők

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Üzemi hőmérséklet                  | Kompresszoros hűtő üzemmód +10 °C környezeti hőmérséklet felett. -20 °C és +10 °C hőmérsékleti tartományban csak a belső ventilátor aktív.   |
| Tárolási hőmérséklettartomány      | -40 °C...70 °C   |
| Beállítható tartomány              | 20 °C...50 °C  |
| Névleges teljesítmény Pel          | Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,66 kW<br>Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,82 kW<br>Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,77 kW<br>Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,89 kW |
| Megengedett üzemi nyomás (p. max.) | 28 bar   |
| Előtét biztosító                   | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A  |
| Csomagolási egység                 | 1 db   |
| Nettó tömeg                        | 55 kg  |
| Bruttó tömeg                       | 60 kg  |
| Vámtarifaszám                      | 84158200   |
| ETIM 9                             | EC000855   |
| ETIM 8                             | EC000855   |
| ECLASS 8.0                         | 27180704   |
| Termékleírás                       | SK RTT Blue e fali klíma NEMA 3R/4, 1100 W komfortvezérlő, 230 V   |

## Jóváhagyások

|              |   |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA  |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |