

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.514

TopTherm Blue e fali klíma, NEMA 4X

Állapot: 2026.07.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.514 - TopTherm Blue e fali klíma, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2 500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály NEMA 4X.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3304.514
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	Energiahatékony Blue e fali klímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály NEMA 4X.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Szín	RAL 7001
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag Integrált elektromos kondenzátum párologtató

Jellemzők

A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőteltjesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1 kW Hűtőteltjesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,25 kW Hűtőteltjesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,81 kW Hűtőteltjesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,1 kW
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 8,7 A 60 Hz esetén: 9,7 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 26 A 60 Hz esetén: 28 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvós)	Külső kör: 805 m ³ /h Belső kör: 600 m ³ /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőteltjesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67 Hűtőteltjesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 405 mm Magasság: 1.020 mm Mélység: 358 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 0,325 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,21 t
Hőmérséklet szabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány	20 °C...50 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,66 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,77 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,89 kW

Jellemzők

Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	25 bar
Előtét biztosító	Transzformátor védőkapcsoló: 11...16 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	60 kg
Bruttó tömeg	65 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	SK Blue e hűtőberendezés, falra szerelhető kivitel, NEMA 4x, 1,0 kW, 115 V, 1~, 50/ 60 Hz, nemesacél, SzéxMaxMé: 405 x 1020 x 358 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Magyarázatok	FCC Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelőségi nyilatkozat UK