

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3310.700

Klíma modul koncepció, Blue e hűtőmodul

Állapot: 2026.06.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3310.700 - Klíma modulkoncepció, Blue e hűtőmodul

Teljes hűtési teljesítmény 1,50 - 2,50 kW

Klímamodulok klímaajtókhöz. Hűtési teljesítmény 1500 és 2500 W között.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3310.700
Termékleírás	Minden hűtőmodul külön-külön kombinálható bármilyen klímaajtóval. A hűtőmodulok az energiahatékony Blue e fali technológiával, alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással vannak felszerelve.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Hűtőmodul előkészítve klímaajtóba történő beépítéshez Integrált elektromos kondenzátum párologtató Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 8,1 A 60 Hz esetén: 10,1 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 22 A 60 Hz esetén: 24 A

Jellemzők

Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L35	1,47 kW/1,88 kW
Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L50	1,63 kW/2,09 kW
Hőmérsékletszabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
60 Hz esetén	10,1 A
Megjegyzés	A hatékony üzemhez 100 vagy 200 mm magas lábázat szükséges
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 1.100 m ³ /h Belső kör: 1.100 m ³ /h
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 1 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,63 t
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84 Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...55 °C
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	30 bar
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
Beállítható tartomány	20 °C...53 °C
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2,7 kW Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,75 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,72 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,82 kW
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	72 kg
Bruttó tömeg	77 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510

Jellemzők

ECLASS 8.0	27180702
------------	----------

Termékleírás	SK Klíma modulkoncepció, Blue e hűtőmodul, 2,7/2,75 kW, 230 V, 1~, 50/ 60 Hz
--------------	--

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
--------------	--

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation
--------------	---