

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3310.740

Klíma modulkonceptió, Blue e hűtőmodul

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3310.740 - Klíma modulkoncepció, Blue e hűtőmodul

Teljes hűtési teljesítmény 1,50 - 2,50 kW

Klímamodulok klímaajtókhöz. Hűtési teljesítmény 1500 és 2500 W között.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3310.740
Termékleírás	Minden hűtőmodul külön-külön kombinálható bármilyen klímaajtóval. A hűtőmodulok az energiahatékony Blue e fali technológiával, alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással vannak felszerelve.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Hűtőmodul előkészítve klímaajtóba történő beépítéshez Integrált elektromos kondenzátum párologtató Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 3,5 A 60 Hz esetén: 3,7 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 13 A 60 Hz esetén: 14 A

Jellemzők

Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L35	1,41 kW/1,82 kW
Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L50	1,54 kW/2,08 kW
Hőmérsékletszabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
60 Hz esetén	3,7 A
Megjegyzés	A hatékony üzemhez 100 vagy 200 mm magas lábázat szükséges
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvós)	Külső kör: 1.100 m ³ /h Belső kör: 1.100 m ³ /h
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 1 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,63 t
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,91 Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,51
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...54 °C
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	30 bar
Beállítható tartomány	20 °C...53 °C
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2,7 kW Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,75 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,76 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,9 kW
Névleges üzemi feszültség	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	73 kg
Bruttó tömeg	77 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510

Jellemzők

ECLASS 8.0	27180702
Termékleírás	SK Klíma modulkoncepció, Blue e hűtőmodul, 2,7/2,75 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation
