

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040

Csatlakozótömlő

Állapot: 2026.05.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.040 - Csatlakozótömlő

Rugalmas és rövidíthető csatlakozótömlő kétoldali hollandi anyával az LCP/LCU fix csövezéshez történő csatlakoztatásához.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3311.040
Anyag	NBR (belső) acélspirállal és szövetbetéttel
Kivitel	Rackhűtés
Hossz	1,8 m
Vízcsatlakozások	G 1½" belső menet
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	16 bar
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	6,302 kg
Bruttó tömeg	6,779 kg
Vámtarifaszám	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Termékleírás	SK csatlakozótömlő alsó és felső vízcsatlakozáshoz, LCP Rack-hez, Inline-hoz, CW-hez, H: 1800 mm