

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.360 Kondenzátor egység

Állapot: 2026.07.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.360 - Kondenzátor egység LCP DX-hez

A kondenzátoregységek a hűtőközeg-alapon működő LCP-k üzemeléséhez szükségesek. A kiviteltől függően az egységek vagy külső kondenzátorral és ventilátorral, vagy kiegészítőleg szabad hűtéssel is rendelkeznek. A szabad hűtéses változat az LCP DX/FC kombinált változathoz szükséges. Az egységek tetőre és falra történő szereléshez alkalmasak.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3311.360
Kivitel	Kondenzátor
Termékleírás	A kondenzátor egységre a hűtőközeggel működő folyadékhűtők működéséhez van szükség, és külső kondenzátort, valamint két ventilátort tartalmaz, amelyek fordulatszámát a hűtőközeg-kör nyomása szabályozza.
Anyag	Acéllemez, festett
Felület	Porszórt, horganyzott
Szín	RAL 9003
Egységcsomag	Alapkészülék Szerelési segédanyagokkal együtt
Max. hűtőteljesítmény	12 kW
Hőmérséklet szabályzás	Fordulatszám-vezérelt ventilátor
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R410A Hűtőközeg: -
Méret	Szélesség: 1.303 mm Magasság: 915 mm Mélység: 620 mm
Teljes hűtési teljesítmény/ ventilátormodulok száma	2
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	38 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	64 kg
Vámtarifaszám	84189910
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Termékleírás	Légűtésű kondenzátor LCP Rack/Inline DX típushoz, tetőre/falra szerelhető, tápfeszültség: 230 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 1308x928x620 mm, RAL 9003