

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.370 Kondenzátor egység

Állapot: 2026.06.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.370 - Kondenzátor egység LCP DX-hez

A kondenzátoregységek a hűtőközeg-alapon működő LCP-k üzemeléséhez szükségesek. A kiviteltől függően az egységek vagy külső kondenzátorral és ventilátorral, vagy kiegészítőleg szabad hűtéssel is rendelkeznek. A szabad hűtéses változat az LCP DX/FC kombinált változathoz szükséges. Az egységek tetőre és falra történő szereléshez alkalmasak.

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Cikkszám | SK 3311.370 |
| Kivitel | Kondenzátor |
| Termékleírás | A kondenzátor egységre a hűtőközeggel működő folyadékhűtők működéséhez van szükség, és külső kondenzátort, valamint két ventilátort tartalmaz, amelyek fordulatszámát a hűtőközeg-kör nyomása szabályozza. |
| Anyag | Acéllemez, festett |
| Felület | Porszórt, horganyzott |
| Szín | RAL 9003 |
| Egységcsomag | Alapkészülék Szerelési segédanyagokkal együtt |
| Max. hűtőteljesítmény | 35 kW |
| Hőmérséklet szabályzás | Fordulatszám-vezérelt ventilátor |
| Hűtőközeg | Hűtőközeg: R410A Hűtőközeg: - |
| Méret | Szélesség: 2.293 mm Magasság: 1.270 mm Mélység: 1.110 mm |
| Teljes hűtési teljesítmény/ ventilátormodulok száma | 2 |
| Névleges üzemi feszültség | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 121 kg |

Jellemzők

| | |
|---------------|--|
| Bruttó tömeg | 166 kg |
| Vámtarifaszám | 84189910 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Termékleírás | Légűtésű kondenzátor LCP Inline DX 35kW típushoz, tetőre/falra szerelhető, tápfeszültség: 230 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 2219 x 1110 x 850 mm, Szín: RAL 9003 |