

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 3313.120 Kábelrendező ház

Állapot: 2026.06.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 3313.120 - Kábelrendező ház TS IT-hoz

Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő LCP berendezések esetén.

## Jellemzők

Cikkszám	TS 3313.120
Termékleírás	Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő folyadékhűtő rendszer csomag (LCP) telepítések esetén.
Előnyei	A felesleges kábelhosszak optimális tárolása, strukturált kábelkezelés
Alkalmazási területek	Kábelrendező házként teljesen felszerelt hálózati és szerverrackek között Üres házként a hideg-/melegfolyosós elrendezés szimmetrikus kiegyenlítéséhez két szekrény soron páratlan számú LCP esetén Helykitöltőként LCP installációk egyszerű utólagos szereléséhez
Anyag	Acéllemez Alumínium
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour	RAL 7035
Szín	Ház: RAL 7035 Elülső oldal: RAL 9005
Egységcsomag	Szekrényváz elülső és hátsó ajtóval Elülső, zárt alumínium ajtó fekete design takarólemezzel és 180°-os pánntal Zárt acéllemez ajtó hátul, 180°-os csuklópántok Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélfhengerhez és 3524 E biztonsági zár 2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetési kitörésekkel, kefebetéttel 3 db TS rendszersín balra és jobbra felszerelve Tömítés soroláshoz

## Jellemzők

Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.200 mm
Megjegyzés	Székrenysor elején/végén történő felállításhoz egy oldalfal szükséges
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	97 kg
Bruttó tömeg	100 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	TS Cable management enclosure, For laying, securing and storing cables

## Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---