

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3313.614

## Csatlakozótömlő

Állapot: 2026.06.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3313.614 - Csatlakozótömlő

Rugalmas és rövidíthető csatlakozótömlő kétoldali hollandi anyával az LCP/LCU fix csövezéshez történő csatlakoztatásához.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3313.614
Kivitel	Rackhűtés CW
Termékleírás	A vízcsatlakozó készlettel az LCU egyszerű hűtővíz-csatlakozása valósítható meg a már beépített, épületben meglévő csővezeték rendszerhez. A tömlők egyik oldalán 90°-os könyök, másik oldalán szorítóhüvely található, amely lehetővé teszi a tömlők rövidítését.
Anyag	NBR (belső) acélspirállal és szövetbetéttel
Hossz	2,5 m
Vízcsatlakozások	G ¾" belső menet
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	10 bar
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	5,08 kg
Bruttó tömeg	5,485 kg
Vámtarifaszám	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Termékleírás	SK csatlakozótömlő, LCU CW 3313.610 típushoz, hossz: 2500 m