

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3314.025 Aktív modul

Állapot: 2026.06.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3314.025 - Aktív modul LCP Rear Door CW-hez

Aktív modul a levegő passzív modulon keresztül történő vezetéséhez. Egyszerűen beszerelhető utólag a szervizajtóba történő beakasztással. A levegő szabályozása helyiséglevegő, opcionálisan nyomáskülönbség alapján. Az I/O panel, az érzékelők, a DC ventilátor és a szükséges interfészek, illetve protokollok integrálva vannak.



Jellemzők

| | |
|-----------------------|--|
| Cikkszám | SK 3314.025 |
| Kivitel | Teremhűtés CW |
| Előnyei | A hőcserélőn keresztülráamló levegő térfogatáramának megnövekedése a hűtési teljesítmény megnövekedését eredményezi |
| Alkalmazási területek | Az LCP Rear Door CW portfólió passzív és aktív moduljaival együtt |
| Működési elv | A BLDC ventilátorok (szénkefe nélküli egyenáramú ventilátorok) szabályozása a helyiség-hőmérséklet, vagy opcionálisan a nyomáskülönbség alapján, a kondenzátum-képződés megakadályozásának szoftveres biztosítására. |
| Anyag | Acéllemez Vörösréz Műanyag |
| Felület | RAL 9005, finomstruktúra, matt RAL 9005, finomstruktúra, matt |
| Megjegyzés | A kondenzátumképződés szoftveres megakadályozásához és a hűtési teljesítmény megjelenítéséhez egy víz modulra van szükség. |

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Méret | Szélesség: 372 mm Magasság: 2.066 mm Mélység: 123 mm |
| Névleges üzemi feszültség | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Névleges teljesítmény | 0,47 kW |
| Névleges áramerősség (max.) | 4,8 A |
| Üzemi hőmérséklettartomány | 10 °C...50 °C |
| Hangerő szint | 50%-os fordulatszámnál: 77 dB(A) 100%-os fordulatszámnál: 87 dB(A) |
| Sound pressure level at a distance of 1 m | 50%-os fordulatszámnál: 71 dB(A) 100%-os fordulatszámnál: 78 dB(A) |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 26 kg |
| Bruttó tömeg | 27 kg |
| Vámtarifaszám | 84145915 |
| Termékleírás | SK Aktív modul LCP RD CW típushoz, 2200 mm magassághoz, RAL 9005 finomstruktúr matt festés, 16 db BLDC ventilátorral, I/O panel |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | UR + C-UR (recognized) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |