

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3318.600

TopTherm folyadékűtő

Állapot: 2025.12.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3318.600 - TopTherm folyadékhűtő 1 - 4 kW

A tetőre szerelhető, ill. szabadonálló TopTherm folyadékhűtő változatok igen kis méretűek és rugalmasan alkalmazhatók. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő/víz hőcserélőket. Alapkivitelben is nanobevonatos kondenzátorral.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3318.600
Kivitel	A hűtéstechikai komponensek kompakt és moduláris felépítése Közegszállító szivattyú
Előnyei	A mikroprocesszorral szabályozott eljárás pontos hűtést tesz lehetővé Gyűjtőhibajelzés feszültségmentes érintkezővel Nemzetközi a több oldalú kivitelnek köszönhetően
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Teljesen csatlakozásra kész egység Dokumentáció több nyelven, funkciószámával és kapcsolási rajzokkal
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 44 (elektronika)
Teljes hűtőtéljesítmény Tw10 / Tu32	Hűtőtéljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW Hűtőtéljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
Teljes hűtőtéljesítmény Tw18 / Tu32	Hűtőtéljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW Hűtőtéljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	50 Hz esetén: 900 m³/h 60 Hz esetén: 900 m³/h
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 400 mm Mélység: 430 mm
Hőmérséklet szabályzás	Mikrokontroller szabályozás (gyári beállítás +20 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...43 °C

Jellemzők

Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány	10 °C...30 °C
Hőmérsékleti hiszterézis	± 2 K
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R134a Mennyiség: 0,975 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 1,39 t
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 0,69 kW 60 Hz esetén: 1,07 kW
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 5,1 A 60 Hz esetén: 5,6 A
Vízkör	zárt nyomású
Vízcsatlakozások	G ½" belső menet
Hűtőkörök száma	1
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	47
Bruttó tömeg	48
Vámtarifaszám	84186900
EAN	4028177351134
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------