


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3321.700 Flíz szűrőbetét

Állapot: 2026.07.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3321.700 - Flíz szűrőbetét

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.

Jellemzők

| | |
|-------------------------|---|
| Cikkszám | SK 3321.700 |
| Kivitel | szűrőbetétes ventilátorhoz |
| Termékleírás | Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől. |
| Anyag | Vegyí szál |
| Megjegyzés | A berendezések teljesítményadatai, védeltsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak. |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 3237.2xx/3237.1xx |
| Méret | Szélesség: 89 mm Magasság: 89 mm Mélység: 10 mm |
| Szűrőosztály | a DIN EN 779 szerint: G2 a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50% |
| Csomagolási egység | 5 db |
| Nettó tömeg | 0,005 kg |
| Bruttó tömeg | 0,007 kg |
| Vámtarifaszám | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Termékleírás | SK TARTALÉK SZŰRŐBETÉT, 5 DB/CS. |