

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3322.700 Flíz szűrőbetét

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3322.700 - Flíz szűrőbetét

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3322.700
Kivitel	szűrőbetétes ventilátorhoz
Termékleírás	Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag	Vegyí szál
Megjegyzés	Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Az alábbi cikkszámokhoz	3238....
Méret	Szélesség: 120 mm Magasság: 120 mm Mélység: 11 mm
Szűrőosztály	a DIN EN 779 szerint: G2 a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50%
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,01 kg
Bruttó tömeg	0,013 kg
Vámtarifaszám	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK Csere szűrőbetét, szűrőbetétes ventilátorokhoz, SK 3238.... típushoz SzéxMaxMé: 120 x 120 x 11 mm

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UR + C-UR (recognized)