

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.700 Flíz szűrőbetét

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.700 - Flíz szűrőbetét

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.

Jellemzők

| | |
|-------------------------|---|
| Cikkszám | SK 3322.700 |
| Kivitel | szűrőbetétes ventilátorhoz |
| Termékleírás | Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől. |
| Anyag | Vegyí szál |
| Megjegyzés | Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz. |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 3238.... |
| Méret | Szélesség: 120 mm Magasság: 120 mm Mélység: 11 mm |
| Szűrőosztály | a DIN EN 779 szerint: G2 a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50% |
| Csomagolási egység | 5 db |
| Nettó tömeg | 0,01 kg |
| Bruttó tömeg | 0,013 kg |
| Vámtarifaszám | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Termékleírás | SK Csere szűrőbetét, szűrőbetétes ventilátorokhoz, SK 3238.... típushoz SzéxMaxMé: 120 x 120 x 11 mm |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

CSA

UR + C-UR (recognized)