

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.100

Fali klímák

Állapot: 2025.12.20. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.100 - Fali klímák alap vezérlővel

Fali klímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált alap vezérlővel, RiNano bevonattal a kondenzátoron és elektromos kondenzvíz-párologtatással.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3328.100
Anyag	Acéllemez
Egységcsomag	Csatlakozásra kész huzalozás Fúrósablon Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőtelijsítmény L35 L35 / 50 Hz: 2.000 W Hűtőtelijsítmény L35 L35 / 60 Hz: 2.350 W Hűtőtelijsítmény L35 L50 / 50 Hz: 1.450 W Hűtőtelijsítmény L35 L50 / 60 Hz: 1.690 W
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 7,5 A 60 Hz esetén: 9,1 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 22 A 60 Hz esetén: 26 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 640 m³/h Belső kör: 550 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtelijsítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 1.580 mm Mélység: 295 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R134a Mennyiség: 0,95 kg

Jellemzők

Hőmérsékletszabályzás	Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	20 °C...55 °C
Beállítható tartomány	30 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1.025 W Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1.200 W Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1.250 W Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1.350 W
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	64.6
Bruttó tömeg	68
Vámtarifaszám	84158200
EAN	4028177323025
ECLASS 8.0	27180704

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Tanúsítványok	EAC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK