

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.520

TopTherm Blue e fali klíma

Állapot: 2026.03.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.520 - TopTherm Blue e fali klíma 0,3 - 4 kW

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3329.520
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag Integrált elektromos kondenzátum párologtató
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőtelteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2,55 kW Hűtőtelteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,6 kW Hűtőtelteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,8 kW Hűtőtelteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,8 kW
Névleges üzemi feszültség	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 10 A 60 Hz esetén: 12,2 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 24 A 60 Hz esetén: 24 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 1.230 m³/h Belső kör: 1.230 m³/h

Jellemzők

Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 1.580 mm Mélység: 295 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 1,15 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,73 t
Hőmérsékletszabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány	20 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,53 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,41 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	28 bar
Előtét biztosító	Transzformátor védőkapcsoló: 11...16 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	65,55 kg
Bruttó tömeg	69 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Jóváhagyások

Tanúsítványok

EAC

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK