

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3329.540

## TopTherm Blue e fali klíma

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.540 - TopTherm Blue e fali klíma 0,3 - 4 kW

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3329.540
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag Integrált elektromos kondenzátum párologtató
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2,55 kW Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,75 kW Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,9 kW Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 2 kW
Névleges üzemi feszültség	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 3,3 A 60 Hz esetén: 3,4 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 6,8 A 60 Hz esetén: 7,6 A

# Jellemzők

Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 1.200 m <sup>3</sup> /h Belső kör: 1.200 m <sup>3</sup> /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 1.580 mm Mélység: 295 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 1,15 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO <sub>2</sub> -nak megfelelő (CO <sub>2</sub> e): 0,73 t
Hőmérséklet szabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány	20 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1,19 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,46 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,45 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,75 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	28 bar
Előtét biztosító	Motorvédő kapcsoló: 6,3...10 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	70,3 kg
Bruttó tömeg	74 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC000855

## Jellemzők

---

ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	SK TopTherm, OLDALFALI KLÍMA, 2500W,

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelőségi nyilatkozat UK