

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.610

TopTherm Blue e fali klíma

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.610 - TopTherm Blue e fali klíma 0,3 - 4 kW

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3329.610
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szín	RAL 9007
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag Integrált elektromos kondenzátum párologtató
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2,55 kW Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,71 kW Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,8 kW Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,8 kW
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Jellemzők

Névleges áram max.	50 Hz esetén: 17 A 60 Hz esetén: 22 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 44 A 60 Hz esetén: 42 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 710 m ³ /h Belső kör: 640 m ³ /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 1.580 mm Mélység: 295 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R134a Mennyiség: 0,95 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 1,36 t
Hőmérséklet szabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány	20 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,05 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,5 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,73 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	28 bar
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Előtét biztosító	Transzformátor védőkapcsoló: 18...25 A
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	76 kg
Bruttó tömeg	76 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	SK Blue e hűtőberendezés, falra szerelhető kivitel, 2,5 kW, 115 V, 1~, 50/ 60 Hz, nemesacél, SzéxMaxMé: 400 x 1580 x 295 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	FCC Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelőségi nyilatkozat UK