

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3334.660

TopTherm folyadékűtő

Állapot: 2026.05.29. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3334.660 - TopTherm folyadékhűtő 1 - 4 kW

A tetőre szerelhető, ill. szabadonálló TopTherm folyadékhűtő változatok igen kis méretűek és rugalmasan alkalmazhatók. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő/víz hőcserélőket. Alap kivitelben is nanobevonatos kondenzátorral.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3334.660
Kivitel	A hűtéstechnikai komponensek kompakt és moduláris felépítése Közegszállító szivattyú
Előnyei	A mikroprocesszorral szabályozott eljárás pontos hűtést tesz lehetővé Gyűjtőhibajelzés feszültségmentes érintkezővel Nemzetközi a több oldalú kivitelnek köszönhetően
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Teljesen csatlakozásra kész egység Dokumentáció több nyelven, funkciószámával és kapcsolási rajzokkal
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 44 (elektronika)
Teljes hűtőtéljesítmény Tw10 / Tu32	Hűtőtéljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 4,8 kW Hűtőtéljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 5,2 kW
Teljes hűtőtéljesítmény Tw18 / Tu32	Hűtőtéljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 6,1 kW Hűtőtéljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 6,6 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	50 Hz esetén: 2.200 m ³ /h 60 Hz esetén: 2.500 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Méret	Szélesség: 605 mm Magasság: 1.034 mm Mélység: 645 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz	A 3334.660 esetén két fémszűrő szükséges
Hőmérsékletszabályzás	Mikrokontroller szabályozás (gyári beállítás +20 °C)

Jellemzők

Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...43 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány	10 °C: 30 °C
Hőmérsékleti hiszterézis	± 2 K
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R134a Mennyiség: 2,2 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 3,15 t
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 3,98 kW 60 Hz esetén: 5,32 kW
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 8,2 A 60 Hz esetén: 8,5 A
Vízkör	nyitott
Vízcsatlakozások	G ¾" belső menet
Hűtőkörök száma	1
Tartály	Anyag: PP műanyag Térfogat: 30 l
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	125 kg
Bruttó tömeg	142 kg
Vámtarifaszám	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713
Termékleírás	SK MINI VISSZAFOLYÓS HŰTŐ, 6,1/6,6 kW, 400V

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat