

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.230

Rackbe szerelhető ventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.230 - Rackbe szerelhető ventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez Légszállítási teljesítmény 320 - 480 m³/ó

Fiókventilátor a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. A beépítés folyamatos légkeringetést tesz lehetővé a kapcsolószekrényben, így megakadályozza a hőtorlaszok kialakulását.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3342.230
Termékleírás	Fiókventilátor a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. A beépítés folyamatos légkeringetést tesz lehetővé a kapcsolószekrényben, így megakadályozza a hőtorlaszok kialakulását.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozásra készen huzalozott egység Kapocsléccel és rögzítési segédanyagokkal együtt
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	480 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,36 A 60 Hz esetén: 0,33 A
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
Méret	Szélesség: 482,6 mm Magasság: 44 mm Mélység: 200 mm
Ventilátorok tengelytávolsága	105 mm
Ventilátorok száma	3
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 51 dB(A)
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...55 °C

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,58 kg
Bruttó tömeg	2,743 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK 19"-OS FIÓK VENTILÁTOR, 480 m ³ /h,230V AC

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat