

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3350.230

Vario rackbe szerelhető ventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez

Állapot: 2026.04.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3350.230 - Vario rackbe szerelhető ventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez Légszállítási teljesítmény 320 - 480 m³/ó

Fiókventilátor a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. A beépítés folyamatos légkeringetést tesz lehetővé a kapcsolószekrényben, így megakadályozza a hőtorlaszok kialakulását. A ventilátorok egyszerűen karbantarthatók a vezetőkeret révén.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3350.230
Termékleírás	Fiókventilátor a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. A beépítés folyamatos légkeringetést tesz lehetővé a kapcsolószekrényben, így megakadályozza a hőtorlaszok kialakulását.
Előnyei	A beépítőkeret biztosítja a ventilátorok egyszerű karbantartását és cseréjét
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozásra készen huzalozott egység Kapocsléccel és rögzítési segédanyagokkal együtt
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	320 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,24 A 60 Hz esetén: 0,22 A
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
Méret	Szélesség: 482,6 mm Magasság: 44 mm Mélység: 200 mm
Ventilátorok tengelytávolsága	85 mm
Ventilátorok száma	2
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 51 dB(A)

Jellemzők

Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...55 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,8 kg
Bruttó tömeg	2 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK 19"-OS FIÓK VENTILÁTOR, 320 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat