

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3352.500

# Vario rackbe szerelhető ventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez

Állapot: 2026.06.04. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3352.500 - Vario rackbe szerelhető ventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez Légszállítási teljesítmény 320 - 480 m<sup>3</sup>/ó

Fiókventilátor a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. A beépítés folyamatos légkeringetést tesz lehetővé a kapcsolószekrényben, így megakadályozza a hőtorlaszok kialakulását. A ventilátorok egyszerűen karbantarthatók a vezetőkeret révén.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3352.500
Termékleírás	Fiókventilátor a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. A beépítés folyamatos légkeringetést tesz lehetővé a kapcsolószekrényben, így megakadályozza a hőtorlaszok kialakulását.
Előnyei	A beépítőkeret biztosítja a ventilátorok egyszerű karbantartását és cseréjét
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozásra készen huzalozott egység Kapocsléccel és rögzítési segédanyagokkal együtt
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	480 m <sup>3</sup> /h
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Névleges üzemi feszültség	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,85 A 60 Hz esetén: 0,85 A
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
Méret	Szélesség: 482,6 mm Magasság: 44 mm Mélység: 200 mm
Ventilátorok tengelytávolsága	105 mm

## Jellemzők

Ventilátorok száma	3
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 51 dB(A)
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...55 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,8 kg
Bruttó tömeg	1,976 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK 19"-OS FIÓK VENTILÁTOR, 480 m <sup>3</sup> /h, 24 V (DC)

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat