

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.140

Fali klímák

Állapot: 2025.12.24. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.140 - Fali klímák alap vezérlővel

Fali klímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált alap vezérlővel, RiNano bevonattal a kondenzátoron és elektromos kondenzvíz-párologtatással.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3361.140
Anyag	Acéllemez
Egységcsomag	Csatlakozásra kész huzalozás Fúrósablon Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőtelijsítmény L35 L35 / 50 Hz: 750 W Hűtőtelijsítmény L35 L35 / 60 Hz: 780 W Hűtőtelijsítmény L35 L50 / 50 Hz: 510 W Hűtőtelijsítmény L35 L50 / 60 Hz: 540 W
Névleges üzemi feszültség	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 400 V AC
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 1,2 A 60 Hz esetén: 1,4 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 3,1 A 60 Hz esetén: 3,3 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 480 m³/h Belső kör: 600 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtelijsítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 280 mm Magasság: 550 mm Mélység: 280 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R134a Mennyiség: 0,28 kg

Jellemzők

Hőmérsékletszabályzás	Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	20 °C...55 °C
Beállítható tartomány	30 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 480 W Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 550 W Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 530 W Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 640 W
Előtét biztosító	Transzformátor védőkapcsoló: 6,3...10 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	20
Bruttó tömeg	22
EAN	4028177433748
ECLASS 8.0	27180704

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Tanúsítványok	EAC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK