

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3364.144

## Levegő-víz hőcserélők

Állapot: 2026.07.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3364.144 - Levegő-víz hőcserélők fali kivitel

375 - 5000 W teljesítményosztály. Zord körülmények közötti felhasználásra. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.

## Jellemzők

|                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                           | SK 3364.144                                                                                                                                                                                          |
| Kivitel                            | fali kivitel<br>Nemesacél vízvezető részek (1.4571)                                                                                                                                                  |
| Termékleírás                       | Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges. |
| Szín                               | RAL 7035                                                                                                                                                                                             |
| Egységcsomag                       | Csatlakozásra kész huzalozás<br>Fúrósablon<br>Tömítési és rögzítési segédanyagok                                                                                                                     |
| Teljes hűtési teljesítmény         | L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 0,95 kW                                                                                                                                                                   |
| Névleges üzemi feszültség          | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                               |
| Névleges áram max.                 | 50 Hz esetén: 0,12 A<br>60 Hz esetén: 0,11 A                                                                                                                                                         |
| Megengedett üzemi nyomás (p. max.) | 1: 10 bar                                                                                                                                                                                            |
| Bekapcsolási időtartam             | 100 %                                                                                                                                                                                                |
| Hűtőközeg                          | Víz (a specifikációkat lásd az interneten)                                                                                                                                                           |
| Előremenő vz hőmérséklet           | 1 °C...30 °C                                                                                                                                                                                         |
| Vízcsatlakozások                   | ½"-os tömlővég<br>G ¾" külső menet                                                                                                                                                                   |
| Hőmérsékletszabályzás              | Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)                                                                                                                                                                 |
| Üzemi hőmérséklettartomány         | 1 °C...70 °C                                                                                                                                                                                         |

## Jellemzők

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés                    | e-Comfort vezérlővel szállított kivitelnél beépített visszacsapószelep |
| Méret                         | Szélesség: 280 mm<br>Magasság: 550 mm<br>Mélység: 120 mm               |
| Megjegyzés a cikkszámhoz      | Szállítási idő megegyezés szerint                                      |
| Előtét biztosító              | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A                                 |
| Beállítható tartomány         | 20 °C...55 °C                                                          |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55                                                                  |
| Csomagolási egység            | 1 db                                                                   |
| Nettó tömeg                   | 9,5 kg                                                                 |
| Bruttó tömeg                  | 10 kg                                                                  |
| Vámtarifaszám                 | 84158300                                                               |
| ETIM 9                        | EC002515                                                               |
| ETIM 8                        | EC002515                                                               |
| ECLASS 8.0                    | 27180712                                                               |

## Jóváhagyások

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Jóváhagyások | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat     |