

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3364.510

Levegő-víz hőcserélők

Állapot: 2026.03.18. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3364.510 - Levegő-víz hőcserélők fali kivitel

375 - 5000 W teljesítményosztály. Zord körülmények közötti felhasználásra. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3364.510
Kivitel	fali kivitel Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek
Termékleírás	Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozásra kész huzalozás Fúrósablon Tömítési és rögzítési segédanyagok
Teljes hűtési teljesítmény	L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 1 kW
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,4 A 60 Hz esetén: 0,38 A
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	1 - 10 bar
Bekapcsolási időtartam	100 %
Hűtőközeg	Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
Előremenő vz hőmérséklet	1 °C...30 °C
Vízcsatlakozások	½"-os tömlővég G ¾" külső menet
Hőmérséklet szabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	1 °C...70 °C

Jellemzők

Megjegyzés	e-Comfort vezérlővel szállított kivitelnél beépített visszacsapószelep
Méret	Szélesség: 280 mm Magasság: 550 mm Mélység: 120 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Beállítható tartomány	20 °C...55 °C
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat