

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3364.910

Levegő-víz hőcserélők

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3364.910 - Levegő-víz hőcserélők Mercedes-Benz

Powertrain szabvány

Minden vízvezeték-elem 1.4571 nemesacélból. A Daimler AGG előírásai szerint, mágnesszelep és visszacsapó szelep nélkül. Hőmérséklet-szabályozás és -felügyelet komfort vezérlővel.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3364.910
Kivitel	Nemesacél vízvezető részek (1.4571)
Termékleírás	Levegő/víz hőcserélők oldalsó és tető kivitelben, stabil acéllemez házban. Minden vízvezeték-elem 1.4571 nemesacélból. Hőmérséklet-szabályozás és -felügyelet komfort vezérlővel, két potenciálmentes hibaüzenet-kimenettel és ajtókapcsoló csatlakozóval, a gyári beállítás 35 °C. Csatlakozásra kész kábelezéssel, dugaszolható csatlakozós sorkapoccsal.
Műszaki adatok	Vízcsatlakozások 1/2"-os tömlővéggel vagy G 3/8"-os külső menettel Az X2 és X3 interfészek érintkezői a szériakivitelhez hasonlóan a készülék hátoldalára vannak szerelve, és a szerelőnyíláson át a szekrény belsejéből hozzáférhetők
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Hőcserélő Fúrósablon Tömítési és rögzítési segédanyagok Mágnesszelep nélkül, ehelyett csatolórelét használ, amely az előírt érték elérésekor egy potenciálmentes érintkezőt kapcsol Visszacsapó szelep nélkül Egy 2. típusablával, amely jól látható helyen, a készülék belsejében van elhelyezve Tápfeszültség és vezérlővezetékek (hiba jelző érintkező/ ajtókapcsoló) elkülönítve, két metrikus csavarzattal a szekrény aljából alulra kivezelve (a vízcsatlakozások közelében, kábelhossz 3 m).

Jellemzők

Teljes hűtési teljesítmény	L 40 W 10, 400 l/h esetén: 900 W L 40 W 20, 400 l/h esetén: 600 W L 40 W 30, 400 l/h esetén: 300 W L 40 W 35, 400 l/h esetén: 250 W
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	1 - 10 bar
Hűtőközeg	Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
Hőmérséklet szabályzás	Komfortvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	1 °C...70 °C
Méret	Szélesség: 280 mm Magasság: 550 mm Mélység: 120 mm
Előttét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Beállítható tartomány	20 °C...55 °C
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 55
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	9,5 kg
Bruttó tömeg	10 kg
Vámtarifaszám	84158300