

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.110

Fali klímák

Állapot: 2025.12.20. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.110 - Fali klímák alap vezérlővel

Fali klímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált alap vezérlővel, RiNano bevonattal a kondenzátoron és elektromos kondenzvíz-párologtatással.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3366.110
Anyag	Acéllemez
Egységcsomag	Csatlakozásra kész huzalozás Fúrósablon Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőtelijsítmény L35 L35 / 50 Hz: 1.500 W Hűtőtelijsítmény L35 L35 / 60 Hz: 1.500 W Hűtőtelijsítmény L35 L50 / 50 Hz: 1.050 W Hűtőtelijsítmény L35 L50 / 60 Hz: 1.100 W
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 14,3 A 60 Hz esetén: 14,7 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 43 A 60 Hz esetén: 47 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 910 m³/h Belső kör: 860 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtelijsítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 435 mm Magasság: 1.590 mm Mélység: 205 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R134a Mennyiség: 0,7 kg

Jellemzők

Hőmérsékletszabályzás	Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	20 °C...55 °C
Beállítható tartomány	30 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1.075 W Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1.200 W Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1.265 W Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1.375 W
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 20 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	68.4
Bruttó tömeg	72
EAN	4028177429680
ECLASS 8.0	27180704

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	EAC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK