

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3373.100

Levegő-víz hőcserélők

Állapot: 2026.04.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3373.100 - Levegő-víz hőcserélők fali kivitel

375 - 5000 W teljesítményosztály. Zord körülmények közötti felhasználásra. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3373.100
Kivitel	fali kivitel Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek
Termékleírás	Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozásra kész huzalozás Fúrósablon Tömítési és rögzítési segédanyagok
Teljes hűtési teljesítmény	L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 2 kW
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 110 W 60 Hz esetén: 140 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,49 A 60 Hz esetén: 0,61 A
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	1 - 10 bar
Bekapcsolási időtartam	100 %
Hűtőközeg	Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
Előremenő vz hőmérséklet	1 °C...30 °C
Vízcsatlakozások	½"-os tömlővég G ¾" külső menet
Hőmérsékletszabályzás	Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)

Jellemzők

Üzemi hőmérséklettartomány	1 °C...70 °C
Megjegyzés	e-Comfort vezérlővel szállított kivitelnél beépített visszacsapószelep
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 950 mm Mélység: 145 mm
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Beállítható tartomány	20 °C...55 °C
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	18,757 kg
Bruttó tömeg	19,744 kg
Vámtarifaszám	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Termékleírás	SK Levegő/víz hőcserélő, falra szerelhető kivitel, 2 kW, 230 V, 1~, 50/ 60 Hz, alap vezérlés, vízvezető elemek: vörösréz/sárgaréz, SzéxMaxMé: 400 x 950 x 145 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat