

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3374.100

# Levegő-víz hőcserélők

Állapot: 2026.06.04. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3374.100 - Levegő-víz hőcserélők fali kivitel

375 - 5000 W teljesítményosztály. Zord körülmények közötti felhasználásra. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.

## Jellemzők

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Cikkszám                           | SK 3374.100  |
| Kivitel                            | fali kivitel<br>Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek   |
| Termékleírás                       | Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges. |
| Szín                               | RAL 7035   |
| Egységcsomag                       | Csatlakozásra kész huzalozás<br>Fúrósablon<br>Tömítési és rögzítési segédanyagok   |
| Teljes hűtési teljesítmény         | L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 3 kW  |
| Névleges üzemi feszültség          | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Névleges teljesítmény Pel          | 50 Hz esetén: 169 W<br>60 Hz esetén: 232 W   |
| Névleges áram max.                 | 50 Hz esetén: 0,76 A<br>60 Hz esetén: 1,01 A   |
| Megengedett üzemi nyomás (p. max.) | 1: 10 bar  |
| Bekapcsolási időtartam             | 100 %  |
| Hűtőközeg                          | Víz (a specifikációkat lásd az interneten)   |
| Előremenő vz hőmérséklet           | 1 °C...30 °C   |
| Vízcsatlakozások                   | ½"-os tömlővég<br>G ¾" külső menet   |
| Hőmérsékletszabályzás              | Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)   |

## Jellemzők

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Üzemi hőmérséklettartomány    | 1 °C...70 °C   |
| Megjegyzés                    | e-Comfort vezérlővel szállított kivitelnél beépített visszacsapószelep   |
| Méret                         | Szélesség: 400 mm<br>Magasság: 950 mm<br>Mélység: 145 mm   |
| Előtét biztosító              | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A   |
| Beállítható tartomány         | 20 °C...55 °C  |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55  |
| Protection category NEMA      | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12  |
| Csomagolási egység            | 1 db   |
| Nettó tömeg                   | 23,043 kg  |
| Bruttó tömeg                  | 24,256 kg  |
| Vámtarifaszám                 | 84158300   |
| ETIM 9                        | EC002515   |
| ETIM 8                        | EC002515   |
| ECLASS 8.0                    | 27180712   |
| Termékleírás                  | SK Levegő/víz hőcserélő, falra szerelhető kivitel, 3 kW, 230 V, 1~, 50/ 60 Hz, alap vezérlés, vízvezető elemek: vörösréz/sárgaréz, SzéxMaxMé: 400 x 950 x 145 mm |

## Jóváhagyások

|              |  |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTFA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat  |