

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3385.520

TopTherm Blue e tetőklíma

Állapot: 2026.03.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3385.520 - TopTherm Blue e tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 0,50 - 4,00 kW

Energiahatékony Blue e tetőklímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3385.520
Kivitel	tetőre szerelhető
Termékleírás	Energiahatékony Blue e tetőklímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Integrált elektromos kondenzátum párologtató Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag

Jellemzők

A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőteltjesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2 kW Hűtőteltjesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,14 kW Hűtőteltjesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,41 kW Hűtőteltjesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,51 kW
Névleges üzemi feszültség	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés	A 3273.500 tetőklímák alacsony zajszintjük révén irodai környezetben is alkalmazhatók.
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 8,1 A 60 Hz esetén: 8,7 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 22,6 A 60 Hz esetén: 20,6 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 1.760 m³/h Belső kör: 470 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőteltjesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96 Hűtőteltjesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
Kivitel	tetőre szerelhető
Méret	Szélesség: 597 mm Magasság: 417 mm Mélység: 475 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 0,9 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO2-nak megfelelő (CO2e): 0,57 t
Csatlakozás módja (elektromos)	Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Bekapcsolási időtartam	100 %
Hőmérsékletszabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	53 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C

Jellemzők

Beállítható tartomány	20 °C...53 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1,02 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,27 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,07 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	28 bar
Előtét biztosító	Transzformátor védőkapcsoló: 6,3...10 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	42 kg
Bruttó tömeg	51 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
Tanúsítványok	EAC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK