

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3386.640

TopTherm Blue e tetőklíma

Állapot: 2026.04.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3386.640 - TopTherm Blue e tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 0,50 - 4,00 kW

Energiahatékony Blue e tetőklímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3386.640
Kivitel	tetőre szerelhető
Termékleírás	Energiahatékony Blue e tetőklímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szín	RAL 9007
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Integrált elektromos kondenzátum párologtató Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögítési segédanyag

Jellemzők

A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőteliesség L35 L35 / 50 Hz: 3 kW Hűtőteliesség L35 L35 / 60 Hz: 3,3 kW Hűtőteliesség L35 L50 / 50 Hz: 2,2 kW Hűtőteliesség L35 L50 / 60 Hz: 2,5 kW
Névleges üzemi feszültség	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Megjegyzés	A 3273.500 tetőklímák alacsony zajszintjük révén irodai környezetben is alkalmazhatók.
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 3,4 A 60 Hz esetén: 3,4 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 8 A 60 Hz esetén: 9 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 3.450 m ³ /h Belső kör: 1.280 m ³ /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőteliesség-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,29 Hűtőteliesség-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,13
Kivitel	tetőre szerelhető
Méret	Szélesség: 796 mm Magasság: 470 mm Mélyiség: 580 mm
IP védelem EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 1,6 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 1,01 t
Csatlakozás módja (elektromos)	Dugaszolható csatlakozó kapocs
Bekapcsolási időtartam	100 %
Hőmérséklet szabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklet tartomány	10 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklet tartomány	-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány	20 °C...55 °C

Jellemzők

Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1,31 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,55 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,49 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	28 bar
Előtét biztosító	Motorvédő kapcsoló: 6,3...10 A
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	74,1 kg
Bruttó tömeg	88 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	SK RTT Blue e tetőklíma 3000W

Jóváhagyások

Jóváhagyások	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelőségi nyilatkozat UK