

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

000 méretű NH-biztosító szakaszoló

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - 000 méretű NH-biztosítós szakaszolók szerelőlapos kiépítéshez

Jellemzők

Cikkszám	SV 3431.000
Kivitel	Szerelőlapos kiépítéshez
Anyag	Üvegszálerősítésű poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
Szín	Sín: RAL 9011 Fedél: RAL 7035
Kapocstér lamellált rézsínekhez	Csatlakozótér szélessége: 10 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 10 mm
for mounting plate assembly	Igen
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges üzemi áramerősség max.	100 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
NH-méret	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 89 mm Magasság: 141,5 mm
Körvezetők csatlakozása	1,5 - 50 mm ²
Pólusok száma	3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték	1,5 - 50 mm ²
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,401 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	0,453 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,15
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-BIZTOSÍTÓS SZAKASZOLÓ, 100A

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK