

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.020

000 méretű NH-biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.020 - 000 méretű NH-biztosítós szakaszoló



Jellemzők

Cikkszám	SV 3431.020
Kivitel	60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
Anyag	Üvegszál erősítésű poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Kábelkivezetés	felül
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges üzemi áramerősség max.	100 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
NH-méret	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 53 mm Magasság: 213 mm
Körvezetők csatlakozása	2,5 - 50 mm ²

Jellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Pólusok száma	3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték	2,5 - 50 mm ²
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,619 kg
Bruttó tömeg	0,64 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,15
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-SZAKASZOLÓ, 100A, FELSŐ, 60MM

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---