
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.035

000 méretű NH-biztosítós szakaszolók

Állapot: 2026.10.30. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3431.035 - 000 méretű NH-biztosítós szakaszolók





Jellemzők

Cikkszám	SV 3431.035
Kivitel	elektronikus biztosítófelügyelettel 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez elektronikus biztosítófelügyelettel
Anyag	Üvegszálerősítésű poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Kábelkivezetés	alul
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges üzemi áramerősség max.	100 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
NH-méret	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)

Jellemzők

Méret	Szélesség: 53 mm Magasság: 213 mm
Körvezetők csatlakozása	2,5 - 50 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Pólusok száma	3-pólusú
elektronikus biztosítófelügyelettel	Igen
Kör keresztmetszetű vezeték	2,5 - 50 mm²
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,6 kg
Bruttó tömeg	0,7 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,15
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-SZAKASZOLÓ, 100A, ALSÓ, ELEKT.BIZT

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK