

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010 Csatlakozóadapter

Állapot: 2026.05.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Csatlakozóadapter

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 3439.010
Anyag	Burkolat: ABS Sín: Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT) UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges áram max.	600 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Kábelkivezetés	fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 180 mm Magasság: 247 mm
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	35 - 240 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	24 x 21 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,36 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	4,635 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,732
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CSATLAKOZÓ ADAPTER, 600 A-IG, 3 DB

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK