

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3452.500

Vezeték csatlakozókapocs

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3452.500 - Vezeték csatlakozókapocs

Körvezetékek és lamellált rézsínek csatlakoztatásához.

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Cikkszám | SV 3452.500 |
| Termékleírás | Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához. |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Horganyzott, passzívált |
| Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma) | 10,5 x 11 mm |
| Megjegyzés | Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni |
| Körvezetők csatlakozása | 16 - 50 mm ² |
| Sínvastagság | 5 mm |
| Csomagolási egység | 15 db |
| Nettó tömeg | 0,81 kg |
| Bruttó tömeg | 1,004 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 3,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Termékleírás | SV SÍNLEÁGAZÓ 5 MM SÍNHEZ,16-50 MM2 |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK