

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3453.500**

**Vezeték csatlakozókapocs**

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3453.500 - Vezeték csatlakozókapocs

Körvezetékek és lamellált rézsínek csatlakoztatásához.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 3453.500
Termékleírás	Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott, passzívált
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	16,5 x 15 mm
Megjegyzés	Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
Körvezetők csatlakozása	35 - 70 mm <sup>2</sup>
Sínvastagság	5 mm
Csomagolási egység	15 db
Nettó tömeg	1,515 kg
Bruttó tömeg	1,62 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Termékleírás	SV SÍNLEÁGAZÓ, 35-70mm <sup>2</sup> , 5mm RÉZSÍNHEZ

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UR + C-UR (recognized)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK