

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3569.005 Lamellált rézsínek

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3569.005 - Lamellált rézsínek

Cu-lamellák nagy tisztaságú F20 elektrolitrézből, hossz: 2000 mm/sín.



Jellemzők

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám | SV 3569.005 |
| Anyag | Réz lamellák: Nagy tisztaságú elektrolitréz, F20 Szigetelés: ellenálló vinil-keverék, 370%-os hajlás, hőmérséklet: -30 °C...+105 °C, az UL-94 V0 szerinti viselkedés tűz esetén, átütési szilárdság: 20 kV/mm |
| Hossz | 2 000 mm |
| Rated current for temperature increase 50 K | 480 A |
| Rated current for temperature increase 30 K | 365 A |
| Rated current for temperature increase 70 K | 575 A |
| Megjegyzés | Kialakítás = lamellák száma x lamella szélessége x lamella vastagsága Egyedileg a szükséges hosszra vágható A környezeti hőmérséklet és a hőmérsékletnövekedés értékeinek összege adja meg a lamellált sín hőmérsékletét. Példa: 3565.005, 180 A terhelés mellett, tehát a hőmérséklet 30 K-nel nő. Így 35 °C környezeti hőmérséklet esetén az eredményezett vezeték hőmérséklet $35\text{ °C} + 30\text{ K} = 65\text{ °C}$ lesz. |

Jellemzők

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lamellált laposréz kivitel | Lamellák száma: 10 Lamellaszélesség: 15,5 mm Lamellavastagság: 0,8 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 2,467 kg |
| Bruttó tömeg | 2,66 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 2,22 |
| Vámtarifaszám | 85446010 |
| ETIM 9 | EC001522 |
| ETIM 8 | EC001522 |
| ECLASS 8.0 | 27370303 |
| Termékleírás | SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 8x15,5 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Jóváhagyások | UR + C-UR (recognized) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |