


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 3585.005

## E-Cu gyűjtősínek

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3585.005 - E-Cu gyűjtősínek

Hossz: 2400 mm/sín.



## Jellemzők

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám             | SV 3585.005                           |
| Anyag                | E-Cu F30                              |
| Megjegyzés           | Egyedileg a szükséges hosszra vágható |
| Szabványok           | DIN EN 13 601                         |
| Keresztmetszet       | 20 mm x 10 mm                         |
| Méret                | Hossz: 2.400 mm                       |
| Csomagolási egység   | 3 db                                  |
| Nettó tömeg          | 12,75 kg                              |
| Bruttó tömeg         | 12,94 kg                              |
| Réz tartalom (kg/db) | 4,29                                  |
| Vámtarifaszám        | 74071000                              |
| ETIM 9               | EC001522                              |
| ETIM 8               | EC001522                              |
| ECLASS 8.0           | 27370303                              |

# Jellemzők

---

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Termékleírás | SV RÉZSÍN, 20x10 MM, 2,4M 3 DB/CS |
|--------------|-----------------------------------|

# Jóváhagyások

---

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

---

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |
|--------------|-----------------------------------------------------------|