

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3585.020

## CUPONAL gyűjtősínek

Állapot: 2024.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3585.020 - CUPONAL gyűjtősínek

Rézköpenyes alumínium gyűjtősínek.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 3585.020
Termékleírás	Réz bevonatú alumínium gyűjtősínek sínrendszerek felépítéséhez 9340.000/9340.050 gyűjtősín-tartókkal.
Anyag	Alumínium Vörösréz
Hossz	2 400 mm
Névleges áram max.	363 A
Megjegyzés	A névleges áramerősség 65 °C sínhőmérséklet és 35 °C környezeti hőmérséklet esetén érvényes Korrekciós tényező diagram a DIN EN 43 671 szerint Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Szabványok	DIN EN 13 601
Keresztmetszet	Laposrész sínek - szélesség: 20 mm Laposrész sínek - vastagság: 10 mm
Csomagolási egység	3 db
Tömeg/cs. e.	19,5 kg
Réz tartalom (kg/db)	0.7
Vámtarifaszám	74071000
EAN	4028177686564
ETIM 7.0	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

## Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK