

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 3659.191

Szerver teleszkópos sínek

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 3659.191 - Szerver teleszkópos sínek informatikai szekrényrendszerekhez és informatikai házakhoz

Optimális hozzáférést biztosít a szerverhez beépített állapotban is. Max. 430 mm szélességű szerverekhez.



Jellemzők

Cikkszám	IT 3659.191
Kivitel	573,65 - 701,65 mm szinttávolsághoz
Termékleírás	Optimális hozzáférést biztosít a szerverhez beépített állapotban is. Max. 430 mm szélességű szerverekhez.
Anyag	Acéllemez
Terhelhetőség:	30 kg
Megjegyzés	Csak az L formájú profilsínekkel együtt
Használható	Házípus: TS TS IT VX VX IT Mélység: = 800 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	2,82 kg
Bruttó tömeg	3,08 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján

Jellemzők

Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	Szerver teleszkópsínek TS, TS IT, VX, VX IT típushoz, 800 mm mélységhez, kihúzás: 573 mm, max. 430 mm széles szerverekhez