

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062 HD kezelőház

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - HD kezelőház

A monitorok, számítógépek és további, kijelzővel ellátott komponensek együtt a kezelőházban higiéniai követelményeknek megfelelően és biztonságosan védve vannak. A tető 30°-os dőlése megakadályozza a tárgyak ráhelyezését, és a folyadékok is gyorsan lefolynak róla.

Jellemzők

Cikkszám	HD 4000.062
Előnyei	Tető dőlésszög 30° előre Magasságában állítható szerelőlemez max. 24"-os képernyőhöz Állítható magasságú TFT-asztal tartóelem max. 24"-os képernyőkhöz
Anyag	Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304) HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L) Ablak: polikarbonát Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek Ablak: polikarbonát
Felület	Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag	Ház körben zárt Ajtó ablakkal és behelyezett tömítéssel Ajtópánt jobb oldalt Rögzítés asztali TFT-hez VESA 75/100 befogóval
Opciók	ablak nélkül Szerelőlap szerelőlemez helyett Kitörés érintőpanel számára ablak helyett HD billentyűzettartó
Méret	Szélesség: 810 mm Magasság elől: 692 mm Magasság átul: 848 mm Mélység: 266 mm
Látható felület	Ablak szélessége: 535 mm Ablak magassága: 325 mm
Ház anyagvastagság	1,5 mm

Jellemzők

Ajtó anyagvastagság	2 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-kód	IK08
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	33,2 kg
Bruttó tömeg	33,2 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101