

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.064 HD nyomtatóház

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.064 - HD nyomtatóház

A higiéniai követelményeknek megfelelően kialakított ház nyomtatók vagy más számítógép-komponensek felállításához a gyártócsarnokban

Jellemzők

Cikkszám	HD 4000.064
Előnyei	A nyomtatók higiénikus és biztonságos elhelyezéséhez a termelésben Kombinálható HD kezelőházzal egy teljes számítógépszekrény felépítéséhez Kihúzható és állítható magasságú berendezéstálca a gyors hozzáféréshez nyomtatók számára, pl. címkecserehez
Anyag	Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304) HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L) Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek Berendezéstálca: acéllemez, festett
Felület	Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag	Ház körben zárt Ajtó behelyezett tömítéssel Jobb ajtópánt, balra átállítható Berendezéstálca
Opciók	Oldalsó sínek nélkül Berendezéstálca nélkül Szerelőlappal HD állvány színtezővel
Méret	Szélesség: 810 mm Magasság elől: 863 mm Magasság átul: 888 mm Mélység: 496 mm
Ház anyagvastagság	1,5 mm
Ajtó anyagvastagság	2 mm

Jellemzők

IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	54,2 kg
Bruttó tömeg	54,2 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101