


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.081

HD ablak

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.081 - HD ablak

Billentyűzetek és kijelzők védelméhez.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|--|
| Cikkszám | HD 4000.081 |
| Termékleírás | Billentyűzetek és kijelzők védelméhez. |
| Előnyei | Nagyméretű látómező Résmentes átmenet az ablak és a keret között Külső zsanér Elforgatható fogantyúval az egyszerű, kulcs nélküli nyitáshoz |
| Anyag | Keret: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek Ablak: polikarbonát |
| Egységcsomag | 2 db pánttal Elforduló fogantyúval Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Látható felület | Ablak szélessége: 212 mm Ablak magassága: 90 mm |
| Méret | Szélesség: 330 mm Magasság: 190 mm Mélység: 65 mm |
| Használható | Házípus: HD kompakt kapcsolószekrény |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 55 |
| IK-kód | IK08 |
| Beépítési lehetőségek | Sík felületekre szereléshez |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus Type 13 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 1,83 kg |
| Bruttó tömeg | 1,891 kg |

Jellemzők

| | |
|---------------|---|
| Vámtarifaszám | 39252000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Termékleírás | HD ablak, elforduló fogantyúval, SzéxMaxMé: 330x190 mm, nemesacél, 1.4301 |