

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.083

HD ablak

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.083 - HD ablak

Billentyűzetek és kijelzők védelméhez.

Jellemzők

Cikkszám	HD 4000.083
Termékleírás	Billentyűzetek és kijelzők védelméhez.
Előnyei	Nagyméretű látómező Résmentes átmenet az ablak és a keret között Külső zsanér Elforgatható fogantyúval az egyszerű, kulcs nélküli nyitáshoz
Anyag	Keret: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek Ablak: polikarbonát
Egységcsomag	2 db pánttal Elforduló fogantyúval Rögzítési segédanyagokkal együtt
Látható felület	Ablak szélessége: 400 mm Ablak magassága: 330 mm
Méret	Szélesség: 518 mm Magasság: 436 mm Mélység: 65 mm
Használható	Házípus: HD kompakt kapcsolószekrény
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
IK-kód	IK08
Beépítési lehetőségek	Sík felületekre szereléshez
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus Type 13
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,15 kg
Bruttó tömeg	4,206 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	HD ablak, elforduló fogantyúval, SzéxMaxMé: 518x436 mm, nemesacél, 1.4301