

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.250 HD szintezőlábak

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.250 - HD szintezőlébak

HD szintezőlébak a takarítás idejének minimálisra csökkentéséhez a lezárt és tartósan tömített menet révén, valamint a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez 10°-os szögig a rugalmas talpak révén.

Jellemzők

Cikkszám	HD 4000.250
Kivitel	padló rögzítéssel
Előnyei	A tisztítás idejének minimalizálása teljesen lefedett és hosszú távon tömített menet révén A talaj dőlésszögének kiegyenlítése legfeljebb 10°-ig rugalmas láblemezzel Sorolás döntött padló esetén is lehetséges a nagy szintezési tartománynak köszönhetően Tanúsítás a 3-A Sanitary Standards szabvány szerint
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Egységcsomag	rögzítési és tömítési segédanyagokkal együtt
Terhelhetőség:	Max. 7000 N statikus terhelés szintező lábanként
Méret	Menet: M12
Használható	Házípus: HD kompakt kapcsolószekrény VX VX SE TS
Szintezőtartomány	122 - 175 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	2,4 kg
Bruttó tömeg	2,5 kg
Vámtarifaszám	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189263

Termékleírás

HD SZINTEZŐLÁB, 122-175MM, 4DB/CS