

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.525

HD feltét

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.525 - HD feltét nagyméretű HD szekrényhez

30°-os lejtésű feltét folyadékok és tárgyak megállásának megelőzéséhez. Résmentes felszerelés HD rendszerszekrényre.

Jellemzők

Cikkszám	HD 4000.525
Kivitel	Tető dőlésszög 30° előre
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 1.200 mm Magasság elől: 40 mm Magasság átul: 333 mm Mélység: 500 mm
Használható	Szélesség: = 1.200 mm Mélység: = 500 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	19 kg
Bruttó tömeg	20 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002530
ETIM 8	EC002530
ECLASS 8.0	27182405
Termékleírás	HD feltét, A következőhöz HD rendszerszekrény: 1200 x 500 mm, 1.4301 nemesacél (AISI 304)